

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Yksirivinen pyöröharja mikrohankaava 0,6 mm, SiC 120, Harjan Ø D1× harjan leveys: 200X16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570320 200X16
GTIN	4017359145449
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Yksiriviset harjat, aallotettu helamateriaali.

Käyttö:

Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne. Yksirivisiä harjoja voidaan useampaa peräkkäin käyttämällä **asentaa erilevyisiin teloihin**. Yksilölliseen käyttöön hiomakoneissa.

Tekninen kuvaus

Harjan leveys	16 mm
Harjaosan pituus H ₁	33 mm
Reiän Ø suurennettavissa	80 mm
Harjasten Ø D ₁	200 mm
Enimmäiskierrosluku	6000 min ⁻¹
porauksen Ø d ₁	16 mm

Hioma-aine	Piikarbidi (SiC) sidottu
Helamateriaali	mikrohankaava, hiomanailon
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Harjaksen paksuus	0,6 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja