

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja Teräslanka 0,30 / 0,35 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1:
125X23mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 570100 125X23 |
| GTIN | 4017359004616 |
| Tuoteluokka | 57L |

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskioon. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen).

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli. Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| SupistusrenkaanØ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
| Harjasten Ø D ₁ | 125 mm |
| Harjaosan pituus H ₁ | 27 mm |
| Enimmäiskierros-luku | 6000 min ⁻¹ |
| Harjan leveys | 20 mm |
| porauksen Ø d ₁ | 40 mm |

Tuotetyyppi

Pyöröharja