



## Timanttikatkaisulaikka 4 in 1 PREMIUM\*\*\* Premium, Kiekon Ø: 230 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	569735 230
GTIN	9003177046179
Tuoteluokka	53T

### Kuvaus

#### Malli:

Timantti-katkaisulaikat kuiva- ja märkähiontaan Reiän Ø 22,23 mm.

- **Nopea katkaisu hyvin leikkaavien timanttien ansiosta.**
- **Erittäin pitkä kestoikä – vähän laikkojen vaihtoja.**
- **Muuttumaton läpimitta – aina täysi leikkuusvyvyys.**
- **Vähäinen pölynkehitys – lähes kulumaton laikka.**

**Maksimaalinen teho ja käyttöikä** uuden segmenttitekniikan ja optimoidun raejakauman ansiosta. 20–30 % nopeampi leikkaus, **vähemmän värinää ja siistit leikkaussärmät.**

**Yleiskäyttöön** betonille, kovalle kivelle, hankaaville materiaaleille sekä teräsbetonille.

**Pinnoitteen korkeus 14 mm.**

#### Standardi:

Timanttikatkaisulaikat kuiva- ja märkähiontaan. Reiän Ø 22,23 mm.

**Maksimaalinen teho ja käyttöikä** siistin leikkausjäljen ansiosta. **Yleiskäyttöön** betonille, kovalle kivelle, hankaaville materiaaleille sekä teräkselle.

#### Käyttö:

Kaikkien yleisten rakennusmateriaalien, esim. betonin (myös teräsbetonin), tiilen, luonnonkivilaattojen, keramiikan, teräksen jne. katkaisuun.

#### Huomautus:

- **Timanttipäällyste on esiteroitettu tehtaalla. Tarkista ehdottomasti pyörimissuunta!**
- **Muita timanttikatkaisulaikkoja saatavilla pyynnöstä.**

suurin sallittu kehänopeus: 80 m/s

Porauksen Ø: 22,23 mm

Porauksen Ø: 22,23 mm

## Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Hiomakerroksen korkeus	14 mm
Kiekon Ø	230 mm
Enimmäiskierrosluku	6600 min <sup>-1</sup>
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Muoto	41
Muodon kuvaus	suorat
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisuhiomalaikka