


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Taivutettu keilaharja Vaihtuva punontasuunta, INOX-lanka 0,50 mm, Harjan
Ø D1× kierre M: 115XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571355 115XM14
GTIN	4017359380154
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Kupera **keilaharja** suorasta langasta 0,50 mm **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskistöön.

Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vaihtuva punontasuunta (myötä-/vastapäivään) parantaa tehoa vaikeissa harjaustöissä.

Erittäin hyvä soveltuvuus käyttöön kulmissa ja reunoissa, tasainen käynti.

Soveltuu työstöön vaikeapääsyisissä paikoissa, raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Sisäkierre M14, suoraan kiinnitystä varten **kulmahiomakoneisiin**.

Tekninen kuvaus

Tupsujen lkm	20
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Harjasten Ø D ₁	115 mm
Enimmäiskierrosluku	12500 min ⁻¹
Harjaosan pituus H ₁	24 mm

Harjaosan leveys L ₁	12 mm
kierre M	M14
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	Vaihtuva punontasuunta
Tuotetyyppi	Keilaharja