



Timantti-katkaisulaikka PREMIUM*** erittäin tehokas, Kiekon Ø: 125 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	569740 125
GTIN	9003174645399
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Timantti-katkaisulaikat kuiva- ja märkähiontaan Reiän Ø 22,23 mm.

- **Nopea katkaisu hyvin leikkaavien timanttien ansiosta.**
- **Erittäin pitkä kestoikä – vähän laikkojen vaihtoja.**
- **Muuttumaton läpimitta – aina täysi leikkuusvyvyys.**
- **Vähäinen pölynkehitys – lähes kulumaton laikka.**

Erittäin tehokas, pinnoitteen korkeus 10 tai 12 mm. Soveltuu kaikkiin rakennusmateriaaleihin, pitkä kesto aika, ylikuumenemissuoja.

Käyttö:

Kaikkien yleisten rakennusmateriaalien, esim. betonin (myös teräsbetonin), tiilen, luonnonkivilaattojen, keramiikan, teräksen jne. katkaisuun.

Huomautus:

- **Timanttipäälyste on esiteroitettu tehtaalla. Tarkista ehdottomasti pyörimissuunta!**
- **Muita timanttikatkaisulaikkoja saatavilla pyynnöstä.**

suurin sallittu kehänopeus: 80 m/s

Porauksen Ø: 22,23 mm

Porauksen Ø: 22,23 mm

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Hiomakerroksen korkeus	10 mm
Kiekon Ø	125 mm
Enimmäiskierrosluku	12200 min ⁻¹
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
Muoto	41
Muodon kuvaus	suorat
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisuhiomalaikka