

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kapea pyöröharja suora, teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1:  
115X22mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	571400 115X22
GTIN	4017359154854
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Sileästä teräslangasta 0,50 mm **punotut harjasniput** on kiinnitetty teräskeskiöön, kapea muoto. Pitkä kestoikä, tas. käynti.

**Käyttö:**

Eryteisesti sellaisten **U- ja V-hitsausaumojen** työstöön, joita käytetään usein putkiliitoksissa.

**Tekninen kuvaus**

Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	22 mm
Tupsujen lkm	32
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Enimmäiskierrosluku	15000 min <sup>-1</sup>
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Harjaosan leveys L <sub>1</sub>	6 mm

porauksen $\varnothing d_1$	22 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Tuotetyyppi	Pyöröharja