

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja Nailonharjakset 0,50 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1:
100X12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570335 100X12
GTIN	4017359107775
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**Aallotetut **nailonharjakset ilman hioma-aineita.****Käyttö:**Pyörösaha- tai vannesahakoneisiin **lastukammion puhdistukseen** ja teräkerrostumien ehkäisemiseen.**Tekninen kuvaus**

Reiän Ø suurennettavissa	20 mm
Harjasten Ø D ₁	100 mm
Enimmäiskierrosluku	8000 min ⁻¹
Harjaosan pituus H ₁	21 mm
Harjan leveys	12 mm
porauksen Ø d ₁	12 mm

Helamateriaali	Nailonharjakset
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja