

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja Teräslanka 0,30 / 0,35 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1:  
178X32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570100 178X32
GTIN	4017359004982
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskistöön. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen).

**Käyttö:**

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli. Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

**Tekninen kuvaus**

Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	37 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	175 mm
SupistusrenkaanØ	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Enimmäiskierrosluku	6000 min <sup>-1</sup>
Harjan leveys	29 mm
porauksen Ø d <sub>1</sub>	50 mm

Tuotetyyppi

Pyöröharja