

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kapea pyöröharja suora, teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1:  
178X22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571400 178X22
GTIN	4017359154670
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Sileästä teräslangasta 0,50 mm **punotut harjasniput** on kiinnitetty teräskeskistöön, kapea muoto. Pitkä kestoikä, tas. käynti.

**Käyttö:**

Eryteisesti sellaisten **U- ja V-hitsausnaamojen** työstöön, joita käytetään usein putkiliitoksissa.

**Tekninen kuvaus**

Harjaksen paksuus	0,5 mm
Tupsujen lkm	56
Enimmäiskierrosluku	12500 min <sup>-1</sup>
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	30 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	178 mm
Harjaosan leveys L <sub>1</sub>	6 mm

porauksen $\varnothing d_1$	22 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Tuotetyyppi	Pyöröharja