

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Purseenpoistopyöröharja Teräslanka 0,35 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 250X60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570500 250X60
GTIN	4017359039052
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotettu, kestävä **teräs-, INOX-lanka-** tai **hiomanailonharjas**. Keskireikä 50,8 mm, kaksoiskiilaura 13×7. Muut reikäkoot mahdollisia pyynnöstä.

Aallotettu kestävä **teräslanka**.

Käyttö:

Kaikkiin tavallisiin pöytäpurseenpoistokoneisiin. Erikoislangan ansiosta erittäin pitkä kestoikä. Sopii hyvin lattaraudan, teräsprofiilien ja -putkien, koneenosien ja muoviosien purseenpoistoon taloudellisesti.

Sopii hyvin lattaraudan, profiilien, putkien, koneenosien ja muoviosien purseenpoistoon taloudellisesti.

Huomautus:

Vain harjasten päät vaikuttavat työkappaleeseen. Liian kovaa painaminen ei paranna tulosta, vaan nostaa käyttötehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	250 mm
----------------------------	--------

Harjaosan pituus H ₁	50 mm
Enimmäiskierrosluku	3600 min ⁻¹
Harjan leveys	58 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Harjaksen paksuus	0,35 mm
Käyttökone	Purseenpoistokone, pöytämalli
Tuotetyppi	Pyöröharja