


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja Vaihtuva punontasuunta, teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1 / kierre M: 115X22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571205 115X22
GTIN	4017359385838
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön.

**Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.**

**Käyttö:**

**Vaihtuva punontasuunta (myötä-/vastapäivään)** parantaa tehoa vaikeissa harjaustöissä.

Erittäin hyvä soveltuvuus käyttöön kulmissa ja reunoissa, tasainen käynti.

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

**Tekninen kuvaus**

Harjasten Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	24 mm
Tupsujen lkm	20

Enimmäiskierrosuku	12500 min <sup>-1</sup>
Harjaosan leveys L <sub>1</sub>	14 mm
porauksen Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Helamateriaali	Teräslanka
Tuotetyyppi	Pyöröharja