

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja Teräslanka 0,30 / 0,35 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1:  
200X38mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570100 200X38
GTIN	4017359037157
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskistöön. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen).

**Käyttö:**

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli. Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

**Tekninen kuvaus**

Harjasten Ø D <sub>1</sub>	200 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	48 mm
SupistusrenkaanØ	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Enimmäiskierros-luku	6000 min <sup>-1</sup>
Harjan leveys	29 mm
porauksen Ø d <sub>1</sub>	50 mm

Tuotetyyppi

Pyöröharja