



## Monikäyttöavain TwinKey®



### Tilaustiedot

Tilausnumero	623550
GTIN	4003773074670
Tuoteluokka	64D

### Kuvaus

#### Malli:

2 ristihylsyavainta sinkkipainevalusta, kääntöterä (Phillips ja urakanta). Molemmat avaimet on **magneetin avulla yhdistetty** tilaa säästävästi, erotettuina molemmat avaimet ja kääntöterä on yhdistetty kestäväällä jaloteräs-metallilangalla.

#### Käyttö:

Monikäyttöinen avain lukitusten käyttöön rakennustekniikassa (lämmitys ja saniteettitilat, ilmastointi- ja tuuletustekniikka, sähkötekniikka), kaasun ja veden syöttö ja lukitusjärjestelmä.

#### Sopii:

Nelikulma 5 + 6–7+ 8–9 10–11 mm,  
kolmikulma 7–8 + 9–10 11–12 mm,  
kaksoislehti Ø 3–5 mm, puolikuu 6 mm,  
porrastettu nelikulma 6 7+ 8 + 9 mm, ristipää PH2,  
ura 1,0×7 mm.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	95 mm
Valmistajamerkintä	TwinKey
Irrotusprofiili	nelikulmainen holkkiavain

Irrotusprofiili	kaksoishaitta-avain
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	nelikulmainen ruuvitaltta
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	kolmikulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	puolikuu
Tuotetyyppi	Kytkenäkaapinavain