




Timantti-katkaisulaikka PREMIUM*** laatat, Kiekon Ø: 115mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	569750 115
GTIN	9003176395599
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Timantti-katkaisulaikat kuiva- ja märkähiontaan Reiän Ø 22,23 mm.

- **Nopea katkaisu hyvin leikkaavien timanttien ansiosta.**
- **Erittäin pitkä kestoikä – vähän laikkojen vaihtoja.**
- **Muuttumaton läpimitta – aina täysi leikkuusvyvyys.**
- **Vähäinen pölynkehitys – lähes kulumaton laikka.**

Kaakelilaikka, jossa umpinainen kehä, laikan leveys **1,2 mm**, erittäin hyvin leikkaava, 10 mm:n pinnoitekorkeus. Erytisesti keraamisten ja graniittilaattojen työstöön. **Kaakelilaikka**, jossa umpinainen kehä, laikan leveys **1,2 mm**, (Ø 115), erittäin hyvin leikkaava, 10 mm:n pinnoitekorkeus. Erytisesti keraamisten ja graniittilaattojen työstöön.

Kuvaus mainosteksti:

Timanttikatkaisulaikat kuiva- ja märkähiontaan. Reiän Ø 22,23 mm.

Tehokas timanttikatkaisulaikka **laatoille ja graniittilevyille.**

Käyttö:

Kaikkien yleisten rakennusmateriaalien, esim. betonin (myös teräsbetonin), tiilen, luonnonkivilaattojen, keramiikan, teräksen jne. katkaisuun.

Raaka-aine:

Optimoitu: Keraamisten laattojen, kivitavaran, posliinin työstöön.

Huomautus:

- **Timanttipäällyste on esiteroitettu tehtaalla. Tarkista ehdottomasti pyörimissuunta!**
- **Muita timanttikatkaisulaikkoja saatavilla pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Laikan leveys	1,2 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Hiomakerroksen korkeus	10 mm
Kiekon Ø	115 mm
Enimmäiskierros-luku	13300 min ⁻¹
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
optimoitu materiaalille	kivi
Muoto	41
Muodon kuvaus	suorat
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka