



## Kiintolenkkiavain, tuuma, Avainkoko: 1 tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613520 1
GTIN	4018754020256
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella **AS-drive**-profiili. (koko 3,2 – 5; 6-kulma).

#### Standardi:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Raaka-aine:

Kromiseosterästä, hilseilemätön, pyöristetty ja kromattu pinta (alla nikkeliä).

#### Huomautus:

**AS-drive** – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

#### Etu:

- **Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. – Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.**

### Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h1	12 mm
Avainkoko	1 tuuma
Avaimen pituus L	300 mm
Avainkoon mitat	tuumamitat

suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	16 mm
Renkaan asento	15 astetta
Tuotetyyppi	Ruuviavain