

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja Teräslanka 0,30 / 0,35 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1:
250X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570100 250X30
GTIN	4017359079966
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskioon. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen). Reikä, jossa kaksoiskiilaura

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli. Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

Tekninen kuvaus

SupistusrenkaanØ	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Harjaosan pituus H ₁	50 mm
Reiän Ø suurennettavissa	80 mm
Harjasten Ø D ₁	250 mm
Enimmäiskierrosluku	3600 min ⁻¹
Harjan leveys	25 mm

porauksen $\varnothing d_1$	50,8 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja