




## Timantti-katkaisulaikka PREMIUM\*\*\* laatat, Kiekon Ø: 230mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	569750 230
GTIN	9003176396350
Tuoteluokka	53T

### Kuvaus

#### Malli:

Timantti-katkaisulaikat kuiva- ja märkähiontaan Reiän Ø 22,23 mm.

- **Nopea katkaisu hyvin leikkaavien timanttien ansiosta.**
- **Erittäin pitkä kestoikä – vähän laikkojen vaihtoja.**
- **Muuttumaton läpimitta – aina täysi leikkuusvyvyys.**
- **Vähäinen pölynkehitys – lähes kulumaton laikka.**

**Kaakelilaikka**, jossa umpinainen kehä, laikan leveys **1,2 mm**, erittäin hyvin leikkaava, 10 mm:n pinnoitekorkeus. Erityisesti keraamisten ja graniittilaattojen työstöön. **Kaakelilaikka**, jossa on umpinainen kehä, laikan leveys **1,6 mm** (Ø 230), erittäin hyvin leikkaava, 10 mm:n pinnoitekorkeus. Erityisesti keraamisten ja graniittilaattojen työstöön.

#### Kuvaus mainosteksti:

Timanttikatkauslaikat kuiva- ja märkähiontaan. Reiän Ø 22,23 mm.

Tehokas timanttikatkauslaikka **laatoille ja graniittilevyille.**

#### Käyttö:

Kaikkien yleisten rakennusmateriaalien, esim. betonin (myös teräsbetonin), tiilen, luonnonkivilaattojen, keramiikan, teräksen jne. katkaisuun.

#### Raaka-aine:

Optimoitu: Keraamisten laattojen, kivitavaran, posliinin työstöön.

#### Huomautus:

- **Timanttipäällyste on esiteroitettu tehtaalla. Tarkista ehdottomasti pyörimissuunta!**
- **Muita timanttikatkaisulaikkoja saatavilla pyynnöstä.**

## Tekninen kuvaus

Hiomakerroksen korkeus	10 mm
Laikan leveys	1,6 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	230 mm
Enimmäiskierrosluku	6600 min <sup>-1</sup>
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
optimoitu materiaalille	kivi
Muoto	41
Muodon kuvaus	suorat
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka