

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja INOX-lanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× reiän Ø d1 / kierre M:
178X22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571250 178X22
GTIN	4017359017753
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön.

Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Tekninen kuvaus

Harjaksen paksuus	0,5 mm
Harjaosan pituus H ₁	38 mm
Harjasten Ø D ₁	178 mm
Enimmäiskierrosluku	12500 min ⁻¹
Tupsujen lkm	32

Harjaosan leveys L ₁	14 mm
porauksen Ø d ₁	22 mm
Helamateriaali	INOX-lanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Pyöröharja