

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja Teräslanka 0,30 / 0,35 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1:  
300X35mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570100 300X35
GTIN	4017359005453
Tuoteluokka	57L

**Kuvaus****Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskistöön. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen). Reikä, jossa kaksoiskiilaura

**Käyttö:**

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli. Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

**Tekninen kuvaus**

Reiän Ø suurennettavissa	100 mm
Harjasten Ø D <sub>1</sub>	300 mm
SupistusrenkaanØ	30 mm
Harjaosan pituus H <sub>1</sub>	60 mm
Enimmäiskierrosluku	3000 min <sup>-1</sup>
Harjan leveys	26 mm

porauksen $\varnothing d_1$	50,8 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja