

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Yksirivinen pyöröharja INOX-lanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjan leveys:
100X12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570310 100X12
GTIN	4017359123232
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Yksiriviset harjat, aallotettu helamateriaali.

Käyttö:

Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne. Yksirivisiä harjoja voidaan useampaa peräkkäin käyttämällä **asentaa erilevyisiin teloihin**. Yksilölliseen käyttöön hiomakoneissa.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	21 mm
Reiän Ø suurennettavissa	20 mm
Enimmäiskierrosluku	8000 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	100 mm
Harjan leveys	12 mm
porauksen Ø d ₁	12 mm

Helamateriaali	INOX-lanka
Harjaksen paksuus	0,3 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja