

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Purseenpoistopyöröharja mikrohankaava 1,1 mm, SiC 120, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1: 250X60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570520 250X60
GTIN	4017359258835
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotettu, kestävä **teräs-, INOX-lanka-** tai **hiomanailonharjas**. Keskireikä 50,8 mm, kaksoiskiilaura 13×7. Muut reikäkoot mahdollisia pyynnöstä.

Aallotettu erittäin luja **harja, jossa on nailonharjakset**.

Käyttö:

Kaikkiin tavallisiin pöytäpurseenpoistokoneisiin. Erikoislangan ansiosta erittäin pitkä kestoikä. Sopii hyvin lattaraudan, teräsprofiilien ja -putkien, koneenosien ja muoviosien purseenpoistoon taloudellisesti.

Joustavat hiomaharjat tasaiseen purseenpoistoon ja särmien pyöristykseen sekä pintatyöstöön.

Huomautus:

Vain harjasten päät vaikuttavat työkappaleeseen. Liian kovaa painaminen ei paranna tulosta, vaan nostaa käyttötehoa ja lyhentää harjan käyttöikää.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	250 mm
Enimmäiskierrosluku	3600 min ⁻¹

Harjan leveys	58 mm
Harjaosan pituus H ₁	50 mm
Helamateriaali	Piikarbidi sidottu
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Harjaksen paksuus	1,1 mm
Käyttökone	Purseenpoistokone, pöytämalli
Tuotetyyppi	Pyöröharja