


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja Vaihtuva punontasuunta, INOX-lanka 0,50 mm, Harjan Ø D1×
reiän Ø d1 / kierre M: 115X22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571255 115X22
GTIN	4017359385845
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön.

Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vaihtuva punontasuunta (myötä-/vastapäivään) parantaa tehoa vaikeissa harjaustöissä.

Erittäin hyvä soveltuvuus käyttöön kulmissa ja reunoissa, tasainen käynti.

Raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	24 mm
Harjasten Ø D ₁	115 mm
Harjaksen paksuus	0,5 mm
Enimmäiskierrosuku	12500 min ⁻¹

Tupsujen lkm	20
Harjaosan leveys L ₁	14 mm
porauksen Ø d ₁	22 mm
Helamateriaali	INOX-lanka
Tuotetyyppi	Pyöröharja