

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja Teräslanka 0,20 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1:
150X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570150 150X30
GTIN	4017359077078
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskistöön. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen).

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli. Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

Tekninen kuvaus

Harjaosan pituus H ₁	33 mm
SupistusrenkaanØ	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Harjasten Ø D ₁	150 mm
Enimmäiskierros-luku	6000 min ⁻¹
Harjan leveys	26 mm
porauksen Ø d ₁	40 mm

Tuotetyyppi

Pyöröharja