

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Yksirivinen pyöröharja INOX-lanka 0,30 mm, Harjan Ø D1× harjan leveys:
150X14mm****Tilauksetiedot**

Tilausnumero	570310 150X14
GTIN	4017359153444
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Yksiriviset harjat, aallotettu helamateriaali.

Käyttö:

Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne. Yksirivisiä harjoja voidaan useampaa peräkkäin käyttämällä **asentaa erilevyisiin teloihin**. Yksilölliseen käyttöön hiomakoneissa.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	150 mm
Reiän Ø suurennettavissa	30 mm
Harjaosan pituus H ₁	32 mm
Enimmäiskierrosluku	6000 min ⁻¹
Harjan leveys	14 mm
porauksen Ø d ₁	12 mm

Helamateriaali	INOX-lanka
Harjaksen paksuus	0,3 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja