

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja Messinkilanka 0,15 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1:
80X22mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	571050 80X22
GTIN	4017359162842
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen).

Käyttö:

Messingin, kuparin, kevytmetallin jne. työstöön. Kiillotukseen, hienoharjaukseen tms. Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	80 mm
SupistusrenkaanØ	8 mm
Harjaosan pituus H ₁	20 mm
Enimmäiskierros-luku	10000 min ⁻¹
Harjan leveys	24 mm

porauksen $\varnothing d_1$	20 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja