



KytKentäkaapin sokka-avain



Tilaustiedot

Tilausnumero	623620
GTIN	4003773063018
Tuoteluokka	64D

Kuvaus

Malli:

Kätevä kytKentäkaapin sokanmuotoinen avain. Avaimenpidintä kääntämällä käytettävissä on neljä erilaista avainprofiilia. Muovirunko, käyttöosat painevalettua sinkkiä.

Käyttö:

KytKentäkaapit, sulkuventtiilit ja verkkokytkimet.

Sopii :

Nelikulma 5; 6; 8 mm, kolmikulma 9 mm, kaksoislehti Ø 3–5 mm, magneetilla varustettu 1/4 tuuman teräistukka, ristipää PH2, ura 1,2×7 mm ja Torx® TX20 ja TX25.

Kokonaispituus: 145 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	145 mm
Irrotusprofiili	kaksoishaitta-avain
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Irrotusprofiili	kolmikulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	nelikulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Kytkenäkaapinavain