



## Kiintolenkkiavain, fosfatoitu, Avainkoko: 5,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613900 5,5
GTIN	4045197385086
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.  
Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

### Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	100 mm
Avainkoko	5,5 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	4 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	6 mm
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

