

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Taivutettu keilaharja Teräslanka 0,50 mm, Harjan Ø D1× kierre M:
100XM14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571300 100XM14
GTIN	4017359041444
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Kupera **keilaharja** suorasta langasta 0,50 mm **punotut** harjasniput on kiinnitetty teräskeskistöön.

Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.

Soveltuu työstöön vaikeapääsyisissä paikoissa, raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.

Sisäkierre M14, suoraan kiinnitystä varten **kulmahiomakoneisiin**.

Tekninen kuvaus

Harjaksen paksuus	0,5 mm
Tupsujen lkm	18
Enimmäiskierros-luku	12500 min ⁻¹
Harjasten Ø D ₁	100 mm

Harjaosan pituus H ₁	20 mm
Harjaosan leveys L ₁	12 mm
kierre M	M14
Helamateriaali	Teräslanka
Punos	vastapäivään punottu
Tuotetyyppi	Keilaharja