

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pyöröharja Messinkilanka 0,15 mm, Harjan Ø D1× harjaosan leveys L1:
120X30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	571050 120X30
GTIN	4017359162750
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. **Suuri harjastiheys**, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä **vaihdettavia supistusrenkaita** (sisältyvät toimitukseen).

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli.

Messingin, kuparin, kevytmetallin jne. työstöön. Kiillotukseen, hienoharjaukseen tms.

Tekninen kuvaus

SupistusrenkaanØ	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Harjasten Ø D ₁	120 mm
Harjaosan pituus H ₁	33 mm
Enimmäiskierros-luku	6000 min ⁻¹
Harjan leveys	25 mm

porauksen $\varnothing d_1$	30 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja