


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Yksirivinen pyöröharja mikrohankaava 0,6 mm, SiC 120, Harjan Ø D1× harjan leveys: 100X12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	570320 100X12
GTIN	4017359163825
Tuoteluokka	57L

Kuvaus**Malli:**

Yksiriviset harjat, aallotettu helamateriaali.

Käyttö:

Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne. Yksirivisiä harjoja voidaan useampaa peräkkäin käyttämällä **asentaa erilevyisiin teloihin**. Yksilölliseen käyttöön hiomakoneissa.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosnopeus	8000 min ⁻¹
Harjaosan pituus H ₁	21 mm
Reiän Ø suurennettavissa	20 mm
Harjasten Ø D ₁	100 mm
Harjan leveys	12 mm
porauksen Ø d ₁	12 mm

Hioma-aine	Piikarbidi (SiC) sidottu
Helamateriaali	mikrohankaava, hiomanailon
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Harjaksen paksuus	0,6 mm
Tuotetyyppi	Pyöröharja