

**Kiintolenkkiavain, fosfatoitu, Avainkoko: 17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613900 17
GTIN	4045197348685
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.  
Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

**Tekninen kuvaus**

Avaimen pituus L	210 mm
Avainkoko	17 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	8 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	13 mm
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

