

**Kiintolenkkiavainsarja, fosfatoitu, Avainten määrä: 23****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613910 23
GTIN	4045197385321
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	23
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 9 mm	613900 9
Kiintolenkkiavain Avainkoko 6 mm	613900 6
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613900 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613900 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613900 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613900 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 27 mm	613900 27
Kiintolenkkiavain Avainkoko 15 mm	613900 15
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613900 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 14 mm	613900 14
Kiintolenkkiavain Avainkoko 12 mm	613900 12
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613900 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613900 22
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613900 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 20 mm	613900 20
Kiintolenkkiavain Avainkoko 32 mm	613900 32
Kiintolenkkiavain Avainkoko 30 mm	613900 30
Kiintolenkkiavain Avainkoko 11 mm	613900 11
Kiintolenkkiavain Avainkoko 34 mm	613900 34
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613900 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613900 24
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613900 21
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613900 7