



## Kiintolenkkiavainsarja, Avainten määrä: 16



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613710 16
GTIN	4045197159694
Tuoteluokka	61A

### Kuvaus

#### Malli:

Taottu muotissa. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.  
Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä.  
Rengaspuolella **AS-drive**-profiili.

#### Standardi:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

#### Toimituksen sisältö:

1 avain nro 613700 / 613500 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

#### Huomautus:

**AS-drive** – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuvit tarttuvat reunoihin. – Ruuvit säilyvät hyväkuntoisina. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suuremmat ruuvien ja työkalun väliset vastepinnat. – Varma pitävyys ja hyvä vääntöteho.**

### Tekninen kuvaus

Avainten määrä	16
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta

Raaka-aine

kromiterässeosta

Pinta

himmeäksi krominiklatu