

FRIEDRICH**Kuusiohylysy 3/8 tuumaa täyseristetyt, Avainkoko: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	637656 14
GTIN	4007555300148
Tuoteluokka	66A

Kuvaus**Malli:**

Muovieriste **enintään 1000 voltia**, standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 muk.

Standardi:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Huomautus:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain **täysin eristettyjä** työkaluja (nrot 637650 – 637656).

Tekninen kuvaus

Pituus	45 mm
Avainkoko	14 mm
Ø poistopuolella	24 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu, muovieriste
AS-Drive-profiili	ei
Tuotetyyppi	Avainhylysy

