

**Kiintolenkkiavain, fosfatoitu, Avainkoko: 11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613900 11
GTIN	4045197385123
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	150 mm
Avainkoko	11 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	5,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	10 mm
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

