



Kiintolenkkiavainsarja, Avainten määrä: 23



Tilaustiedot

Tilausnumero	613710 23
GTIN	4045197159700
Tuoteluokka	61A

Kuvaus

Malli:

Taottu muotissa. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasiusta kestävä.
Rengaspuolella **AS-drive**-profiili.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyörästetty pinta.

Toimituksen sisältö:

1 avain nro 613700 / 613500 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Huomautus:

AS-drive – erikoisprofiili. Erittäin tarkka profiili – kehitetty ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeisiin. Tällä profiililla varustetut työkalut tunnistaa **AS-drive**-merkistä. **Edut:**

- **Ruuvit tarttuvat reunoihin. – Ruuvit säilyvät hyväkuntoisina. – Ruuvien käyttöikä pitenee.**
- **Suuremmat ruuvien ja työkalun väliset vastepinnat. – Varma pitävyys ja hyvä vääntöteho.**

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	23
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta

Raaka-aine

kromiterässeosta

Pinta

himmeäksi krominiklatu