



Kiintolenkkiavainsarja, fosfatoitu, Avainten määrä: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	613910 9
GTIN	4045197385284
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	9
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Muovinen kiinnityspidin-lukitusläppä Avainten lkm 11	611700 11
Muovinen kiinnityspidin-lukitusläppä Avainten lkm 9	611700 9
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613900 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613900 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613900 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613900 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613900 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613900 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613900 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613900 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613900 19