



Silovalssaustyökalu G, MK2, Ø D: 15mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 291559 15 |
| GTIN | 4060491000824 |
| Tuoteluokka | 29F |

Kuvaus

Malli:

Käyttö CNC-koneissa ja tavallisissa sorvaus-, jyrsintä- ja porakoneissa.
Portaaton µm-säätö (säätöalue -0,05 mm ... +0,1 mm).

Etu:

Erityisesti sarjatuotantoon. Maksimaalinen tuottavuus **syötöillä** 0,05 - 0,3 mm **rullaa kohti**.
Pinnanlaatu mahdollinen arvoon $R_z < 1 \mu\text{m}$ asti.
Automaattinen vapautus vedettäessä työkalu takaisin estää sileäksi valssattujen pintojen vahingoittumisen.

Käyttö:

- **Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.**
- **Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään 1400 N/mm^2 ja kovuus enintään 45 HRC.**
- **Työstö myötäpäivään.**
- **Toleranssiluokkaan IT8 asti.**
- **Rei'ille, joiden Ø on enintään 49 mm.**

Huomautus:

Ø 10 mm alkaen saatavilla valinnaisesti myös sisäjähdytyksellä.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|-----------------|
| varren Ø D_s | 35 mm |
| Nimellis-Ø D | 15 mm |
| Stalueen | -0,05 / +0,1 mm |
| Rullien lkm | 5 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Hyötypituus L _N | 50 mm |
| Ulkonema L _A | 128 mm |
| Varren kiinnitystyyppi | MK2 |
| Tuotetyyppi | Silovalssaustyökalu |