



## Silovalssaustyökalu G, MK2, Ø D: 14mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 291559 14     |
| GTIN         | 4060491000817 |
| Tuoteluokka  | 29F           |

### Kuvaus

#### Malli:

Käyttö CNC-koneissa ja tavallisissa sorvaus-, jyrsintä- ja porakoneissa.  
Portaaton µm-säätö (säätöalue -0,05 mm ... +0,1 mm).

#### Etu:

**Erityisesti sarjatuotantoon.** Maksimaalinen tuottavuus **syötöillä** 0,05 - 0,3 mm **rullaa kohti**.

Pinnanlaatu mahdollinen arvoon  $R_z < 1 \mu\text{m}$  asti.

Automaattinen vapautus vedettäessä työkalu takaisin estää sileäksi valssattujen pintojen vahingoittumisen.

#### Käyttö:

- **Pintojen viimeistelyyn mekaanisesti.**
- **Kaikkien metallimateriaalien työstämiseen, vetolujuus enintään  $1400 \text{ N/mm}^2$  ja kovuus enintään 45 HRC.**
- **Työstö myötäpäivään.**
- **Toleranssiluokkaan IT8 asti.**
- **Rei'ille, joiden Ø on enintään 49 mm.**

#### Huomautus:

Ø 10 mm alkaen saatavilla valinnaisesti myös sisäjähdytyksellä.

### Tekninen kuvaus

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Nimellis-Ø D            | 14 mm           |
| Rullien lkm             | 5               |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 35 mm           |
| Stalpeen                | -0,05 / +0,1 mm |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Hyötypituus L <sub>N</sub> | 50 mm               |
| Ulkonema L <sub>A</sub>    | 128 mm              |
| Varren kiinnitystyyppi     | MK2                 |
| Tuotetyyppi                | Silovalssaustyökalu |