

Pöytäleikkuri

Pitkäteräinen, vipukäyttöinen levyleikkuri, Malli: 4/300**Tilastiedot**

Tilausnumero	769936 4/300
GTIN	2050001931757
Tuoteluokka	76L

Kuvaus**Malli:**

Luja, nuorrutetusta teräksestä valmistettu leikkurirunko. Edestakaisin liikkuva, välyksetön teräkelkka (vain vähäistä kitkahäviötä), erikoiskarkaistut ja hiotut terät erikoistyökaluterästä. Vipubarressa painontasausjousi turvavarusteena, kaikki niveltapit säädettäviä, kaikissa malleissa portaattomasti säädettävä pidätin.

Leuat siirtyvät vipumekanismiin avulla. Leikkaa peltiä ja pyöröterästä.

Pintakäsittely:

Punaruskea.

Huomautus:

Varayläterä nro 769938 ja vara-alaterä nro 769939, katso varaosalista.

Varayläterä nro 769938 ja vara-alaterä nro 769939, katso varaosalista.

Tekninen kuvaus

Terän pituus ylhäällä	355 mm
Paino	30 kg
Leikkuukyky levyn paksuutena	< 4 mm
Leikkuukyky pyöröteräksen Ø:na	Arvoon 13 saakka mm

Terän pituus alhaalla	300 mm
Malli	4/300
Tuotetyyppi	Leikkuupihdit

Tarvikkeet

Terä(alaterä) Sopii malliin 4/300	769939 4/300
Terä(yläterä) Sopii malliin 4/300	769938 4/300