

Pekdinghaus

Varaterä levyllä (alaterä), Malli: 4BR/8**Tilaustiedot**

Tilausnumero	769934 4BR/8
GTIN	2050001931733
Tuoteluokka	76L

Kuvaus**Sopii :**

Vipukäyttöiset peltisakset nro 967920.

Huomautus:

- **Varateriä jälkikäteen tilattaessa on annettava seuraavat tiedot: Valmiste, malli, mahdollisesti myös valmistusnumero tai tarkka mittapiirustus.**
- **Ota huomioon: Ilmoitettu leikkuukyky on enimmäisarvo. Jos leikkuria käytetään säännöllisesti sen leikkuukyvyn ylärajoilla, kehotamme käyttämään seuraavaksi suurempaa mallia.**
- **Leikkuukykytiedot koskevat materiaalia, jonka vetolujuus on 450 N/mm².**

Leikkuukyky levyn paksuutena: –8 mm

Leikkuukyky pyöröteräksen Ø:na: 20:een asti mm

Leikkuukyky nelikulmateräksen paksuus: 18:aan asti mm

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky pyöröteräksen Ø:na	20:een asti mm
Leikkuukyky levyn paksuutena	–8 mm
Leikkuukyky nelikulmateräksen paksuus	18:aan asti mm
Sopii malliin	4BR/8