

HOLEX**Kiintolenkkiavainsarja, fosfatoitu, Avainten määrä: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	613910 12
GTIN	4045197385291
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Toimituksen sisältö:

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	12
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613900 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613900 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613900 22
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613900 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613900 21
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613900 24
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613900 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613900 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613900 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613900 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613900 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613900 19