



Kiintolenkkiavain, fosfatoitu, Avainkoko: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	613900 14
GTIN	4045197385147
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	14 mm
Avaimen pituus L	180 mm
kidan enimmäiskorkeus h1	6,5 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	12 mm
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	fosfatoitu
Tuotenimen määrite	fosfatoitu
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

