



JOKER 6001 Switch -kiintoavain/räikkälenkkiavain, suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 13mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614875 13
GTIN	4013288184702
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.

Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

Lenkipään taivutuskulma 15°, vaihdettava.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Lenkin Ø D	26 mm
Kidan leveys b	27,3 mm
Kidan korkeus h ₁	7 mm
Avaimen pituus L	179 mm
Avainkoko	13 mm
Renkaan korkeus h ₂	8,5 mm
Valmistajamerkintä	6001 Joker Switch
Renkaan asento	15 astetta
tartuntakulma	4,5 astetta

Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain

Tarvikkeet

Räikkälänkkiavaimen sovitin Tyyppi 2	614850 2
--------------------------------------	----------