



## Digitaalinen mittakello i-wi Mitta-asteikko 0,0005 mm., Mittausalue: 25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	434324 25
GTIN	4059192014674
Tuoteluokka	43A

### Kuvaus

#### Malli:

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö (**11 mm**) ja integroitu toleranssinäyttö. Lisäksi analoginen ilmapuntarin näyttö, jossa toleranssirajat. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen.

Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

**Absoluuttinen toiminto:** Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.

**Kerroin asetettavissa**, lukema näytössä.

Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.

**Dynaamiset mittaustoiminnot (MAX/MIN):** Pyörinnän ja tasaisuuden tarkistamiseen tai kääntöpisteen hakuun.

**Integroitu radiojärjestelmä i-wi** mittaustietojen helppoon ja langattomaan siirtoon jokaiselle tietokoneelle.

#### Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvedisuojustu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien  $\varnothing > 1$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

## Tekninen kuvaus

Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Lukema valittavissa	0,00002 tuuma
Kotelon Ø	58 mm
Kalibrointi	C1
IP-suojaluokka	IP 42
Mittausvoima	0,65–1,15 N
Rungon paksuus	35 mm
Lukema valittavissa	0,0005 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,004 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

## Palvelut

KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 30 mm	023000 30
DAkKS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2450	081560 CR2450
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Mahr i-wi -radiovastaanotin Tyyppi STICK	498914 STICK
Mahr i-wi -radiovastaanotin Tyyppi STICK	498912 STICK