



Digitaalinen mittakello i-wi Mitta-asteikko 0,0005 mm., Mittausalue: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434324 50
GTIN	4059192061456
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, **erittäin suuri** numeronäyttö (**11 mm**) ja integroitu toleranssinäyttö. Lisäksi analoginen ilmapuntarin näyttö, jossa toleranssirajat. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen.

Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

Absoluuttinen toiminto: Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.

Kerroin asetettavissa, lukema näytössä.

Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.

Dynaamiset mittaustoiminnot (MAX/MIN): Pyörinnän ja tasaisuuden tarkistamiseen tai kääntöpisteen hakuun.

Integroitu radiojärjestelmä i-wi mittaustietojen helppoon ja langattomaan siirtoon jokaiselle tietokoneelle.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuveisisuojattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C1
Rungon paksuus	35 mm
Lukema valittavissa	0,00002 tuuma
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Lukema valittavissa	0,0005 mm
IP-suojausluokka	IP 42
Kotelon Ø	58 mm
Mittausvoima	0,65–1,15 N
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2450
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,007 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

DAkKS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 100 mm	023010 100
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 50 mm	023000 50

Tarvikkeet

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Mahr i-wi -radiovastaanotin Tyyppi STICK	498912 STICK
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2450	081560 CR2450
Mahr i-wi -radiovastaanotin Tyyppi STICK	498914 STICK