



Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 28 osaa, Tyyppi: S



Tilaustiedot

Tilausnumero	637935 S
GTIN	4013288173881
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantauuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M12, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M6 - M12.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Sisältö:

Sis. vaihtoräikän nro 640395.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 10 kpl koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6-kulm. BITS 5/16 tuumaa: 4 kpl nro 675440 koot 5; 6; 8; 10

BIT-terät 5/16 tuumaa, Phillips: 2 kpl nro 675400 koot 2; 3

KÄRJET 5/16 tuumaa, Torx®-ruuveille: 8 kpl nro 675470 koot TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Jatkokappale ja pikavääntöhylsy: 1 kpl 250 mm

Jatkokappale Wobble: 1 kpl 50 mm

Liitokappale ja pikavaihtoistukka: 1 kpl nelikantahylsy 1/2 tuumaa - bit-istukka 5/16 tuumaa

Räikkä (koko S): 1 kpl nro 640395 vaihtovivulla

Räikkä (koko P): 1 kpl nro 640390, sis. läpimenevän nelikulman

Säilytykseen: Kankainen taittotasku tarrakiinnityksellä

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulma-meisseli
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulmainen hylsy
Irrotusprofiili	Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Osien määrä	28
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	10-19 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	5-10 mm
Valmistajamerkintä	8100 SC 8
Nelikulma ja Wobble-Fix	kääntökulmalla
Pituus	325 mm
Leveys	148 mm
Korkeus	73 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Kärki Phillips-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Ristikantakoko 2	675400 2
Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX40	675470 TX40
Kärki kuusioruuveille, 5/16 tuumaa C 8Hex-plus-profiili Kuusikulma 8 mm	675440 8
Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX45	675470 TX45
Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX55	675470 TX55
Kärki kuusioruuveille, 5/16 tuumaa C 8Hex-plus-profiili Kuusikulma 6 mm	675440 6
	675440 3

Kärki kuusioruuveille, 5/16 tuumaa C 8Hex-plus-profiili
Kuusikulma 3 mm

Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX50 675470 TX50

Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX20 675470 TX20

Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX27 675470 TX27

Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX25 675470 TX25

Kärki kuusioruuveille, 5/16 tuumaa C 8Hex-plus-profiili
Kuusikulma 5 mm 675440 5

Kärki Torx®-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Torx®-profiili TX30 675470 TX30

Tiheähampainen räikkä Zyklop Metal, suunnanvaihdin,
1/2", poistonuppi 640395