

Tappitulkki H7, Nimellis-mitan Ø: 62mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 484000 62 |
| GTIN | 2050001951625 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin **kulumisylimitoin**.

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä. Tappitulkit, joiden toleranssiluokka on H7.

Standardi:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Huomautus:

- **Muut välikoot pyynnöstä tai tilaamalla osoitteesta www.hoffmann-goup.com, esim. nro 484000 koko 82.**
- **Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027.**
- **Tulkit välimitoilla ja kaikki Ø lukuarvoisella toleranssilla katso nro 484025.**

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|-------------|
| Toleranssialue | H |
| Standardi | DIN 7150-2 |
| Standardi | DIN 7164 |
| Laatu | 7 |
| Nimellismitta | 62 mm |
| Tulkkityyppi | menotulkki |
| Tulkkityyppi | hylkytulkki |
| Tulkkityyppi | menotulkki |

| | |
|-------------|-------------|
| Kalibrointi | M2 |
| Tuotetyyppi | Tappitulkki |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 200 mm | 028340 200 |
| KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 200 mm | 028300 200 |