

Asetusrenkas DIN 2250 C, Nimellis-mitan Ø: 121mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 484030 121 |
| GTIN | 2050001952981 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Säätörenkaat (asetusrenkaat) ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja hienoläpättyä tulkkiterästä. **Säätörenkasiin on merkitty tosimita.** Valmistajan toleranssi poraukselle on JS4.

Käyttö:

Yleiseen käyttöön, esim. mittauslaitteiden säätämiseen ja tarkastamiseen.

Standardi:

Nach **DIN 2250 C.**

Huomautus:

Muut välikoot 320 mm:iin asti ovat helposti tilattavissa, esim. 484030, koko 82.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|---------------|
| Toleranssialue | JS |
| Nimellismitta | 121 mm |
| Standardi | DIN 2250 C |
| Raaka-aine | tulkkiterästä |
| Reiän valmistustoleranssi | JS4 |

| | |
|-------------|--------------|
| Laatu | 4 |
| Kalibrointi | L7 |
| Tuotetyyppi | Asetusrengas |

Palvelut

| | |
|------------------------------------------------|------------|
| DAkS-kalibrointiAsetusrengas enimmäis-Ø 200 mm | 028470 200 |
| KalibrointiAsetusrengas enimmäis-Ø 500 mm | 028400 500 |