

Tappitulkki H7, Nimellis-mitan Ø: 91mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	484000 91
GTIN	2050001951922
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin **kulumisylimitoin**.

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä. Tappitulkit, joiden toleranssiluokka on H7.

Standardi:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Huomautus:

- **Muut välikoot pyynnöstä tai tilaamalla osoitteesta www.hoffmann-goup.com, esim. nro 484000 koko 82.**
- **Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027.**
- **Tulkit välimitoilla ja kaikki Ø lukuarvoisella toleranssilla katso nro 484025.**

Tekninen kuvaus

Toleranssialue	H
Standardi	DIN 7150-2
Standardi	DIN 7164
Laatu	7
Tulkkityyppi	menotulkki
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Nimellismitta	91 mm
Kalibrointi	M2

Tuotetyyppi

Tappitulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 200 mm

028340 200

KalibrointiTappitulkki enimmäis-Ø 200 mm

028300 200